

**metabo**

## Údaje o objednávce

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 077150 WEPBA24230 |
| GTIN           | 4007430337641     |
| Třída artiklu  | 03D               |

## Popis

### Provedení:

Silná úhlová bruska 230 mm s motorem Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost:

- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana proti opětovnému spuštění.**

### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti, rychloupínací matice.

## Technický popis

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Délka kabelu                  | 4 m    |
| Zastavení zpětného rázu       | ano    |
| Jemný rozběh                  | ano    |
| Samočinné vypínání            | ano    |
| Hmotnost                      | 6,2 kg |
| Maximální Ø kotouče           | 230 mm |
| Frekvence sítě                | 50 Hz  |
| Příkon                        | 2400 W |
| Blokování opakovaného rozběhu | ano    |
| Krouticí moment               | 17 Nm  |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Připojovací závit | M14                    |
| Zdroj energie     | síťový provoz          |
| Volnoběžné otáčky | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Jmenovité napětí  | 240 V                  |
| Druh produktu     | Úhlová bruska          |