

metabo**Úhlová bruska, Typ: WE26-230****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Silná úhlová bruska 230 mm s motorem Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost:

- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana proti opětovnému spuštění.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti, rychloupínací matice.

Technický popis

Maximální Ø kotouče	230 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální vibrace dle EN	6,4 m/s ²
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Jemný rozběh	ano
Hmotnost	6,3 kg
Příkon	2600 W
Maximální hloubka řezu	65 mm
Označení výrobce	WE 26-230 MVT Quick

Zdroj energie	síťový provoz
Zvláštní znaky	Pozvolný rozběh
Zvláštní znaky	Ochrana proti rozběhu
Druh produktu	Úhlová bruska