

Garant**GARANT Softcut® HSI, široká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	214906 40/4
GTIN	4045197674456
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozní povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladěnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajištění.

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Pro přesné 90° rohy volte prosím $a_p = 6$ mm.

Technický popis

Upínací otvor Ø	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 0836..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø břitu D_c	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Počet břitů Z	4
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219863