

metabo**Úhlová bruska plochá hlava, Typ: WEF15-125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Vy definujete limity – ne váš stroj.**

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. Vysoce výkonná **plochá hlava** úhlové brusky pro rychlou práci v ostrých úhlech až 43° a v obtížně přístupných místech.

- **Určeno k odstranění strusky po svařování, rzi nebo laku ve stíněných rámových konstrukcích a k práci v nucených polohách.**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Polohu skříňe převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.**
- **Konstantní otáčky pod zatížením.**
- **Delší životnost, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.**
- **Metabo Quick pro výměnu kotoučů bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) pro tlumení vibrací pro ochranu zdraví.**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroucení, upínací sadou, přídavnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

Technický popis

Zastavení zpětného rázu	ano
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální Ø kotouče	125 mm
Jemný rozběh	ano
Připojovací závit	M14
Délka kabelu	4 m
Příkon	1550 W
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Hmotnost	2,7 kg
Označení výrobce	WEF 15-125 Quick
Zvláštní znaky	Rychlovýměnný systém
Volnoběžné otáčky	11000 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska