

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem, Typ: SB18LBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.**

Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacký a nabíječky.

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci. Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s extrémně kompaktním designem pro univerzální použití.**
- **Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva.**
- **Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti.**
- **S praktickou sponou na popruh a úschovou bitů, volitelně připevnitelnou na pravé nebo levé straně.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky a boxu metaBox.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Obal	Metabox
Typické použití	Medium
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Maximální počet rázů	26000 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	32 mm
Označení výrobce	SB 18 L BL
Maximální utahovací moment měkký	25 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru	Li-Ion
Volnoběžné otáčky	0 - 550
Volnoběžné otáčky	0 - 1850
Hmotnost včetně akumulátoru	1,4 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Počet obsažených akumulátorů	2
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální Ø vrtání do betonu	10 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

