

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru, Typ: BSLTBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.**

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Bezkartáčkový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití.**
- **Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.**
- **Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**
- **LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího vrtacího sklíčidla, bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typické použití	Strong
Napětí akumulátorů	18 V
Volnoběžné otáčky	0 - 600 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 2100 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	75 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	1,6 kg
Maximální utahovací moment měkký	34 Nm
Obal	Metabox
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Označení výrobce	BS 18 LT BL
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V

USP2

Bezkartáčkový motor, bez
akumulátoru, rychloupínací
sklíčidlo s rozsahem 1,5 – 13

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55