

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s LiHD akumulátorem, Typ: BSLTBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem/bez systému METABO Quick.**

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimořádně, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Bezkartáčkový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití.**
- **Unikátní bezkartáčkový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.**
- **Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**
- **LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru LiHD, nabíječky a boxu metaBOX.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 600 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 2100 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	34 Nm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Označení výrobce	BS 18 LT BL
Typické použití	Strong
Hmotnost včetně akumulátoru	1,8 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	75 Nm
Obal	Metabox
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm

Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčkový motor, 2 akumulátory, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem 1,5 – 13

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55