

**Ochranná přilba EVO® 3, Barva: WHITE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097863 WHITE
GTIN	5038428126090
Třída artiklu	09W

Popis**Provedení:**

Průmyslová ochranná přilba **VO® 3** kombinuje vynikající ochranu díky své silné vnitřní skořepině s různými výhodami pohodlí. **Nízko umístěný pásek za krkem** zajišťuje obzvláště dobré nošení. **6bodový páskový systém** lze nastavit do hloubky a zajišťuje **nejlepší možné přizpůsobení**. **Boční a zadní ventilace** pro optimální proudění vzduchu uvnitř skořepiny, což snižuje teplotu helmy v průměru o 2-3 stupně. Dodává se s pohodlným funkčním **bavlněným potítkem Chamlon™**. Průměrná délka štítu. S velkou potiskovatelnou plochou pro loga a označení.

- **6bodový pás**
- **Se šroubovacím uzávěrem**
- **Integrovaný ventilační systém**

Norma:

DIN EN 397

Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C

Materiál skořepiny helmy: HDPE

Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Velikost: 53 - 64 cm

Hmotnost: 372 g

Technický popis

Barva	bílá
-------	------

Hmotnost	372 g
Velikost	53 - 64 cm
Regulace šířky	Šroubovací uzávěr
Vlastnost helmy	Ochrana před tekutými kovovými rozstříky
Vlastnost helmy	Ochranná vlastnost do -30 °C
Materiál skořepiny helmy	HDPE
Norma	DIN EN 397
Druh produktu	Ochranná helma