

**TMSERROR, Typ: GBH18V24C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.**

Akumulátorové vrtací kladivo s integrovaným modulem Bluetooth Connectivity.

- **Kontrola zpětného rázu KickBack Control a ochrana proti vibracím Vibration Control.**
- **Uživatelské rozhraní pro výběr režimu nástroje (automaticky/oblíbené).**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18 V / 5,0 Ah, nabíječky, hloubkového dorazu, vložky 1/1 L-BOXX pro přístroj a nabíječky a boxu L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
--------------------	------

Označení výrobce	GBH 18V-24 C
Maximální vibrace dle EN	16 m/s ²
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Maximální počet rázů	4350 min ⁻¹
Hmotnost	2,9 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání do betonu	24 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Rázová energie	2,4 J
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073851 B18