

HEDI

Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL, CZ, Typ: 50R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081104 50R
GTIN	4003644024117
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.

- **Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Schváleno pro krátkodobé venkovní použití.: Schváleno pro krátkodobé venkovní použití.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1 \text{ mm}$, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Technický popis

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Diagnostický systém k dispozici	ano
Délka kabelu	50 m
Zdroj energie	síťový provoz
Konstrukce kabelu	3G1,5
Počet zásuvek	3
Materiál pouzdra	Plast
Barva kabelu	černá
Ochranná třída IP	IP 44
Materiál kabelu	guma
Třída kabelu	H05RR-F
Druh produktu	Kabelový buben