



Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, Maximální utahovací moment: 200cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659957 200
GTIN	7610733291700
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním. Pro **upínání výměnných čepelí 6 mm** (č. 659920– 659928).

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Měřicí technika	mechanická
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Typ připojení	Výměnná čepel
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Měření	Krouticí moment

Kalibrování	O1
Norma	DIN EN ISO 6789
Maximální utahovací moment	200 cNm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 cNm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Data lze protokolovat	ne
Celková délka L	124 mm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Feedback	s vypínáním
Ukazatel	analogová
Vhodné výměnné čepele	6 mm
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20