

**Garant****Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	706001 300
GTIN	4067263031468
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Průchozí kloub s ochranou proti úrazům následkem zhmoždění. **Možnost jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka, které také umožňuje rychlé nastavení přímo na obrobku. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Navíc protiběžné ozubení v zadní části čelisti pro agresivní uchopení. Povrch manganově fosfátovaný, leštěné čelisti. Ergonomicky vytvarovaná ramena s neklouzavým plastovým potahem.

**Norma:****DIN ISO 8976****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

**Technický popis**

Rozsah upnutí pro trubky	2,3/4 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	60 mm
Celková délka	300 mm
Počet zářezů jemné nastavení	30
Povrch	manganově fosfátované, čelisti leštěné
Norma	DIN ISO 8976
Provedení čelistí	vroubkované ozubené čelisti
Materiál	Chromvanadiová ocel

Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ano
Možnost jemného nastavení v rastru	ano
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště