

**Garant****Sada nástrčných klíčů s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Počet klíčů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622156 8
GTIN	4067263046615
Třída artiklu	61C

**Popis****Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch niklováný a chromováný. **Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

**Obsah:**

Po 1 nástrčném klíči č. 622152: vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

**Technický popis**

Počet klíčů	8
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6hran
Tvar rukojeti	ergonomický, rovný
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Materiál čepel	Chromvanadiová ocel
Povrch čepel	niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit	ne
S prodlužovacími čepelimi	ne

Druh produktu

Nástrčné klíče

**Příslušenství**

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 5 mm

622152 5

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 5,5 mm

622152 5,5

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 6 mm

622152 6

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 7 mm

622152 7

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 8 mm

622152 8

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 9 mm

622152 9

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 10 mm

622152 10

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 13 mm

622152 13