


KERN**Přesná váha typ 572, Maximální rozsah vážení: 420g**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479521 420
GTIN	4045761356849
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní kovový plášť.**
- **Jednoduchá a jasná obsluha.**
- **Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.**
- **Jednotky váhy (např. hmotnost šneku) lze volně programovat.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**
- **Receptura: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby, použité pro nastavení táry, a složek receptury (netto total).**
- **KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.**

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Externí akumulátor, datový kabel, tiskárna, adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.

Technický popis

Označení výrobce	572
Odečet	0,001 g
Maximální rozsah vážení	0 - 420 g
Kusová hmotnost minimální	0,01 g
Linearita	±0,005 g
Rozměr vážicí desky	Ø 106 mm
Šířka	180 mm
Hmotnost netto	2,3 kg
Hloubka	310 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Zdroj energie	síťový provoz
Doba ustálení	3 s
Výška	85 mm
Reprodukovatelnost	0,002 g
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Přesná váha