

**KERN****Přesná váha typ 572, Maximální rozsah vážení: 12100g**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479521 12100
GTIN	4045761356900
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- **Robustní kovový plášť.**
- **Jednoduchá a jasná obsluha.**
- **Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.**
- **Jednotky váhy (např. hmotnost šneku) lze volně programovat.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**
- **Receptura: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby, použité pro nastavení táry, a složek receptury (netto total).**
- **KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.**

### Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

### Zvláštní příslušenství:

Externí akumulátor, datový kabel, tiskárna, adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.

## Technický popis

Odečet	0,05 g
Rozměr vážicí desky	160×200 mm
Reprodukovatelnost	0,05 g
Maximální rozsah vážení	0 - 12100 g
Kusová hmotnost minimální	0,5 g
Hloubka	310 mm
Doba ustálení	3 s
Hmotnost netto	2,7 kg
Šířka	180 mm
Linearita	±0,15 g
Označení výrobce	572
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Zdroj energie	síťový provoz
Výška	85 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Přesná váha