

KERN**Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením, Maximální rozsah vážení: 16kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479611 16
GTIN	4045761357044
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- Robustní plošná váha použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
- Jednotka ukazatele s výškou číslic 21 mm i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
- Robustní platforma s pracovním ochranným krytem pro jednotku ukazatele.
- Jednoduché, samostatné vedení obsluhy přes dialog (ano / ne) na displeji.
- Možný síťový a akumulátorový pohon (akumulátor na optávku).
- Vážicí jednotky (např. Hmotnost šroubu) jsou volně programovatelné.
- S automatickou optimalizací referencí pro přesné počítání.
- Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na optávku).
- Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů.
- Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
- Numerické odčítání táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu náplně.
- Určení procent: Ukazatel odchylky od referenční hmotnosti v % místo v gramech.
- KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP (nejsou součástí dodávky), například RS-232, USB pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní a externí akumulátor, zkušební závaží, držák na stěnu, tiskárna, stojan a adaptér rozhraní, například RS-232, USB na optávku.

Technický popis

Doba ustálení	3 s
Reprodukovatelnost	0,1 g
Označení výrobce	DS
Maximální rozsah vážení	0 - 16 kg
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Odečet	0,1 g
Hmotnost netto	7,5 kg
Rozměr vážicí desky	308×318 mm
Kusová hmotnost minimální	1 g
Kalibrování	Cena na poptávku
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	18 mm
Druh produktu	Plošná váha

Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
---	-----------