

KERN**Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením, Maximální rozsah vážení: 100kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479611 100
GTIN	4045761356979
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní plošná váha použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 21 mm i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Robustní platforma s pracovním ochranným krytem pro jednotku ukazatele.**
- **Jednoduché, samostatné vedení obsluhy přes dialog (ano / ne) na displeji.**
- **Možný síťový a akumulátorový pohon (akumulátor na optávku).**
- **Vážicí jednotky (např. Hmotnost šroubu) jsou volně programovatelné.**
- **S automatickou optimalizací referencí pro přesné počítání.**
- **Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na optávku).**
- **Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů.**
- **Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**
- **Numerické odčítání táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu náplně.**
- **Určení procent: Ukazatel odchylky od referenční hmotnosti v % místo v gramech.**
- **KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP (nejsou součástí dodávky), například RS-232, USB pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.**

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní a externí akumulátor, zkušební závaží, držák na stěnu, tiskárna, stojan a adaptér rozhraní, například RS-232, USB na optávku.

Technický popis

Odečet	0,5 g
Reprodukovatelnost	0,5 g
Rozměr vážicí desky	500×400 mm
Kusová hmotnost minimální	5 g
Doba ustálení	3 s
Hmotnost netto	19 kg
Kalibrování	Cena na poptávku
Označení výrobce	DS
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální rozsah vážení	0 - 100 kg
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	18 mm
Druh produktu	Plošná váha

Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 180	027710 180