

**BDMT 170408 ER-JT, PR1210, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227567 GG
GTIN	4960664609055
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

Přesných 90° do  $a_p = 9$  mm.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,09 – 0,27 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,27 mm
Typ	GG
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408 ER-JT
Typ	PR1210
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		