

Garant**Čisticí kotouč (A), Ø kotouče: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	566758 125
GTIN	4067263046882
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Extrémně **odolná, pevně tkaná, jemná netkaná struktura** s vysokou **flexibilitou** a brusným výkonem.

Použití:

Pro čištění a odjehlování **s přesně dokončeným povrchem**.
S kotoučem ze skelného vlákna pro přímé upnutí na úhlovou brusku.

Technický popis

Stupeň tvrdosti	měkký
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Stupeň jemnosti	střední
Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	plochý
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		