

**KERN****Přesná váha typ PCB, Maximální rozsah vážení: 360g**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479511 360
GTIN	4045761243187
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- **Možný provoz ze sítě i přes baterie. Auto-Off po 3 minutách.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Počítání kusů: Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**
- **Receptura: oddělená paměť pro hmotnost nádoby, použité pro nastavení táry, a složek receptury (netto total).**

KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

### Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

### Zvláštní příslušenství:

Baterie č. 081561 vel.6LR61; interní akumulátor na poptávku. Datový kabel, tiskárna, adaptér rozhraní například RS 232 nebo USB na poptávku.

## Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61

Odečet	0,001 g
Počet obsažených baterií	1
Kusová hmotnost minimální	0,02 g
Rozměr vážicí desky	Ø 82 mm
Linearita	±0,005 g
Maximální rozsah vážení	360 g
Výška	79 mm
Hmotnost netto	0,84 kg
Reprodukovatelnost	0,001 g
Šířka	163 mm
Hloubka	245 mm
Doba ustálení	3 s
Kalibrování	K2
Druh produktu	Přesná váha

## Služby

Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50	027710 50
KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50