

**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 12 mm, Ø upnutí D1: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302145 5
GTIN	4060576155265
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Redukční pouzdro **Schunk** GZB-S.

S drážkami chladičího kanálku.

Použití:

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times d$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 20 mm.**

Technický popis

Celková délka L	52,5 mm
Upínací Ø D ₁	5 mm
Ø D	12 mm
Atribut názvu produktu	Ø 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm

Druh produktu

Redukční pouzdro