

**Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, Ø 12 mm, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302147 3
GTIN	4060576159942
Třída artiklu	33T

**Popis****Provedení:****Utěsněné (pryžová zátka).****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při 3xD).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

**Zvláštní příslušenství:**

Válcový stěrač č. 343720.

**Technický popis**

Vnější Ø	12 mm
Atribut názvu produktu	Ø 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukční pouzdro