

**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 32 mm, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302177 25 |
| GTIN | 4060576155012 |
| Třída artiklu | 33T |

Popis**Provedení:****S drážkami chladičho kanálku.****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times d$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Vhodné pro:Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 32 mm.****Technický popis**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Upínací Ø D ₁ | 25 mm |
| Celková délka L | 62,5 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Atribut názvu produktu | Ø 32 mm |
| Systém přesné obvodové házivosti | 5 μm |
| Druh produktu | Redukční pouzdro |

