

**Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, Ø 12 mm, Ø upnutí D1: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302147 4
GTIN	4060576159935
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:****Utěsněné (pryžová zátka).****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při 3xD).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Zvláštní příslušenství:

Válcový stěrač č. 343720.

Technický popis

Vnější Ø	12 mm
Atribut názvu produktu	Ø 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro