

HOLEX**Pilový kotouč jemný, bez povlaku, Ø × tloušťka: 315X3mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 177055 315X3 |
| GTIN | 4067263211921 |
| Třída artiklu | 12T |

Popis

Provedení:

Přesné provedení a dobrá kvalita za příznivou cenu. **Vaporizovaný povrch** chrání před přivařením materiálu.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.).

Rozteč zubů t: (tvar zubu).

- **4 mm (BW)** – Pro profily a trubky s tloušťkou stěny 1,0 – 1,5 mm.
- **5 / 6 mm (HZ)** – Pro střední profily, trubky a plný materiál o tloušťce stěny, resp. průřezu 1,5 – 20 mm.
- **7 / 8 mm (HZ)** – Pro silné profily a plný materiál do tloušťky stěny resp. průřezu cca 50 mm.
- **10 – 16 mm (HZ)** – Pro extra silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 177050.

- Pro nerezové oceli (např. V2A) je správná velikost řezné rychlosti a mazání zásadní (viz údaje v příručce pro obrábění, č. 110020).
- Odchytky obvodové a boční házivosti jsou výrazně nižší než hodnoty povolené dle DIN 1840, částečně až 50 %.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Vhodné pro tovar pil | Eisele |
| Počet zubů Z | 160 |
| Ø otvoru unášeče | 8; 12 mm |
| Tloušťka | 3 mm |
| Rozteč t | 6 mm |
| Ø | 315 mm |
| Počet otvorů unášeče | 2; 4 |
| Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm |
| Ø otvoru | 40 mm |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | Pilový kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 800 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 600 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 37 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 22 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 20 m/min | P |
| GG(G) | vhodný | 27 m/min | K |
| CuZn | omezené použití | 400 m/min | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |

