

**Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434262 12,5
GTIN	7630041162578
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Digitální číselníkový úchylkoměr s velkým LCD displejem. Ciferník otočný o 270° umožňuje optimální nastavení polohy ukazatele naměřených hodnot pro celou řadu aplikací.

Funkce:

Nulová poloha / preset, zobrazení naměřených hodnot, přepínání směru odečtu. Klávesnice s možností uzamčení, pohotovostní režim.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 424900; 434910; 434915. Datový kabel č. 498928.

Technický popis

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ø pouzdra	59,8 mm
Kalibrování	C1

Počet obsažených baterií	1
Řada	DIALTRONIC
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Měřicí síla	0,65 – 0,90 N
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Tloušťka pouzdra	33 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,01 mm
Norma	DIN 878
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------