

**Digitální úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 434263 12,5   |
| GTIN           | 7630041152463 |
| Třída artiklu  | 45A           |

**Popis****Provedení:**

Digitální číselníkový úchylkoměr s velkým LCD displejem. Ciferník otočný o 270° umožňuje optimální nastavení polohy ukazatele naměřených hodnot pro celou řadu aplikací.

**Funkce:**

Nulová poloha / preset, zobrazení naměřených hodnot, přepínání směru odečtu. Klávesnice s možností uzamčení, pohotovostní režim.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Náhradní a speciální dotyk č. 424900; 434910; 434915. Datový kabel č. 498928.

**Technický popis**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tloušťka pouzdra    | 33 mm         |
| Kalibrování         | C1            |
| Přepínatelný odečet | 0,00005 palec |
| Přepínatelný odečet | 0,001 mm      |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ø pouzdra                                | 59,8 mm                |
| Rozsah měření                            | 0 - 12,5 mm            |
| Řada                                     | DIALTRONIC             |
| Měřicí síla                              | 0,65 – 0,90 N          |
| Počet obsažených baterií                 | 1                      |
| Zdroj energie                            | provoz s bateriemi     |
| Upínací stopka Ø h6                      | 8 mm                   |
| Typ baterií                              | knoflíkový článek      |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032          |
| Odchylka měření E MPE (rozsah měření)    | 0,004 mm               |
| Norma                                    | DIN 878                |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce             |
| Rozhraní                                 | RS232C rozhraní        |
| Rozhraní                                 | USB rozhraní           |
| Funkce Preset                            | ano                    |
| Měřicí technika                          | digitální              |
| Druh produktu                            | Číselníkový úchylkoměr |

## Služby

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm     | 023000 12,5 |
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|