

**Digitální úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Digitální číselníkový úchylkoměr s kombinovaným zobrazením stupnice a číslic (výška číslic 10 mm) a mechanické značky tolerancí. Displej / tlačítka otočné o 270°.

Funkce:

Nulová poloha / preset, zobrazení naměřených hodnot, přepínání směru odečtu. Klávesnice s možností uzamčení, pohotovostní režim. Zadání horních a dolních tolerancí, dynamické měření min / max / max-min, výběr Ref 1 nebo Ref 2 (preset a uložená tolerance), faktor násobení, zámek klávesnice, výstup dat, výběr rozlišení (0,01 nebo 0,001 mm). IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498928, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.

Technický popis

Ø pouzdra	59,8 mm
-----------	---------

Řada	DIALTRONIC
Ochranná třída IP	IP 54
Přepínatelný odečet	0,00005 palec
Měřicí síla	0,65 – 0,90 N
Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Kalibrování	C1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Tloušťka pouzdra	33 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic	10 mm
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032