



Nástrčná řehťačka přepínatelná, Upínací 4hran: 1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Přepínací nástrčná ráčna se 48 zuby a úhlem uchopení 7,5°.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentové klíče: Č. 657320 vel. 2 a 5

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Počet břitů	48

Výška v	8 mm
Rozteč S	25 mm
Nástrčná stopka	Ø 6 mm
Řada	QH
Šířka b	15 mm
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ne
Druh produktu	Ráčna