



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 2Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657320 2
GTIN	4580135821641
Třída artiklu	66F

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S vroubkovanou kovovou rukojetí. Rychlovýměnný systém pro nástroje s čepem (Ø 6 mm).

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789. Vhodné nástrčné nástroje č. 657322 a č. 657323.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Rozsah utahovacích momentů	3,5 - 17,7 lbf·in
Data lze protokolovat	ne
Přepínatelné rozlišení	Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Signalizace spuštění	haptický
Signalizace spuštění	akustický
Nastavení utažení	Utahování doprava
Typ připojení	Pro nástrčné nástroje (čípková stopka)
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	114 mm
Měření	Krouticí moment
Maximální utahovací moment	2 Nm
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Upínání pro nástrčný nástroj	Ø 6 mm
Řada	CSP
Hmotnost	60 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Měřicí technika	mechanická
Celková délka L	133 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	89 mm
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne

Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000