

Garant**GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozi povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladěnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajištění.

Upozornění:

Pro přesné 90° rohy volte prosím $a_p = 6$ mm.

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Délka vyložení L_1	35 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	85 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 0836..
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm

Počet břitů Z	2
Řada	Softcut®
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219863