


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC úzké, typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303820 20
GTIN	4067263239710
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Otvor Balluffchip.
- Axiální přestavení délky je možné, dráha přestavení 10 mm.
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Vnější Ø D	44,5 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø upnutí D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
a	1 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6359

Technický list

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Provedení	BT-DC
Druh produktu	Tepelný upínač