



## Akumulátorová jádrová vrtačka, Typ: 71700361



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Malá univerzální akumulátorová vrtačka na korunkové vrtáky s výkonným zdvihem, magnetem a 1 chodem s bezkartáčkovým EC motorem. Nejvyšší funkčnost pro mobilní práci na staveništi.

- **Pro dosažení maximálního výkonu doporučujeme akumulátor AMPShare ProCore 18 V.**
- **Pravotočivý/levotočivý chod.**
- **Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací.**
- **Flexibilita pro všechny druhy mobilního vrtání, jako je jádrové, spirálové, závitové vrtání, zahlubování a vystružování.**
- **Jednoduchá a obsluha bez možnosti záměny v zorném poli uživatele.**

#### Rozsah dodávky:

AKBU 35 PMQ Select **bez akumulátoru, včetně** čerpadla chladicí kapaliny, upevňovacího popruhu, háků na třísky, středícího hrotu, ochranného krytu, vyrážecího klínu, přepravního kufru.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory viz č. 073856 – 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – 073867.

### Technický popis

Šířka magnetické nohy	70 mm
-----------------------	-------

Maximální počet otáček	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	12,2 kg
Maximální Ø vystružování	18 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Pracovní zdvih	135 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	18 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	QuickIN / MK2
Délka magnetické nohy	195 mm
Hloubka vrtání	Korunkový vrták do oceli, maximálně 50 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	AKBU 35 PMQ AS
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Výška	450 mm
Maximální Ø zahlubování	30 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M14
Obal	přepravní kufřík
ID výrobce	71700361
Druh produktu	Vrtačka