



## Kompaktní jádrová vrtačka 72732361



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Extrémně malá a lehká jednostupňová kompaktní magnetická vrtačka na korunkové vrtáky s minimálními rozměry pro použití v úzkých prostorech v dílně a na staveništi.

- **Stacionární vrtací motor pro práce na zúžených místech.**
- **Prostorově úsporná oboustranná obsluha pomocí ráčny.**
- **Optimální přehled o místě vrtání.**
- **Jedinečný posuv pinoly pro hloubku řezu až 35 mm.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1× ráčny 1/2 palce, 1× prodloužení nástrčného klíče 1/2 palce, čerpadla chladicího prostředku, upevňovacího popruhu, háku na třísky, středícího hrotu, ochrany proti nebezpečnému dotyku, přídatné rukojeti, klíče na vnitřní šestihran 5 mm, klíče na vnitřní šestihran s T-rukojetí 5 mm, kufru.

### Technický popis

Maximální Ø řezání závitů do oceli	M12 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	8,5 kg
Délka magnetické nohy	175 mm

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	Weldon
Příkon	1200 W
Rozměry upínače nástrojů	19 mm (3/4 palce)
Šířka magnetické nohy	80 mm
Maximální Ø zahlubování	32 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	36 mm
Označení výrobce	KBC 36 MAGFORCE
Maximální počet otáček	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Pracovní zdvih	46 mm
Výška	169 mm
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka