



## Kompaktní úhlová bruska, Typ: 72226760



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.**

- **Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.**
- **Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).**
- **Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**

Kompaktní úhlová bruska odolná proti prachu, výkonná, nenáročná na údržbu a s dlouhou životností s **bezkartáčkovým motorem FEIN PowerDrive.**

Rozsáhlá ochrana uživatele:

- **Pozvolný rozběh**
- **Ochrana proti rozběhu**
- **Kontrola zablokování**
- **Elektronická ochrana proti přetížení**
- **Předvolba otáček**
- **Kontrola zpětného rázu, antivibrační rukojeť a brzda**

#### Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

### Technický popis

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	CG 15-125 BL
Hmotnost	2,2 kg
Zvláštní znaky	Bezkartáčový motor
Maximální počet otáček	3500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální hloubka řezu	35 mm
Příkon	1500 W
Druh produktu	Úhlová bruska