

Garant GRIDLINE

Skříň, Pro velikost desky délka×šířka: 800X600mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Stabilní svařovaná konstrukce včetně ložiskových souprav. Možnost vyrovnání nerovnosti podlahy pomocí výškově stavitelných šroubů.

Skříňový podstavec, plášť z ocelového plechu, podle velikosti s křídlovými dvířky (včetně police) a/nebo zásuvkami, včetně zamykacího systému GARANT. Lak korpus RAL7035 světle šedá, čela RAL 7016 antracitová.

Osazení:

Užitná výška dveří: 345 mm

Počet odkládacích polic: 1

Počet korpusů skříňe s dveřmi: 1

Počet korpusů skříňe se zásuvkami: 0

Upozornění:

Vibroizolační instalační prvky – objednejte prosím 4x č. 086002 vel. 850.

Technický popis

Nosnost rozdělená do plochy	500 kg
Výška podstavce	710 mm

Šířka podstavce	606 mm
Užitná výška dvířek	345 mm
Hloubka podstavce	600 mm
Výška podstavce včetně uložení	770 mm
Počet odkládacích polic	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové vyrovnání	25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Podstavec