

Garant GRIDLINE

**Skříň, Pro velikost desky délka×šířka: 1000X630mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Třída artiklu	41C

**Popis****Provedení:**

Stabilní svařovaná konstrukce včetně ložiskových souprav. Možnost vyrovnání nerovností podlahy pomocí výškově stavitelných šroubů.

**Skříňový podstavec**, plášť z ocelového plechu, podle velikosti s křídlovými dvířky (včetně police) a/nebo zásuvkami, včetně zamykacího systému GARANT. Lak korpus RAL7035 světle šedá, čela RAL 7016 antracitová.

**Osazení:**

Užitná výška dveří: 345 mm

Počet odkládacích polic: 1

Počet korpusů skříňe s dveřmi: 1

Počet korpusů skříňe se zásuvkami: 0

**Upozornění:**

Vibroizolační instalační prvky – objednejte prosím 4× č. 086002 vel. 850.

**Technický popis**

Výška podstavce včetně uložení	770 mm
Nosnost rozdělená do plochy	1000 kg
Šířka podstavce	856 mm

Užitná výška dvířek	345 mm
Hloubka podstavce	600 mm
Výška podstavce	710 mm
Počet odkládacích polic	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové vyrovnání	25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Podstavec