



## Akumulátorový přístroj pro odjehlování a srážení hran manuální, Typ: AKFH18-5AS



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

K vytváření fazetek a poloměrů u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, obrysových průběhů a také k zaoblování otvorů.

Výkonný akumulátorový přístroj pro odjehlování a srážení hran pro optimální přípravu nátěrů a pro flexibilní práci v dílně a na staveništi. Akumulátorová hranovací fréza do 5 mm.

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru a nabíječky**, 1 stroj včetně frézovací hlavy 45° (bez vodící kladky, bez vyměnitelných břitových destiček), 3 upínacích šroubů, 1 měděná pasta, 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm, 1 šroubovák Torx TX 15, 1 plastový kufr na nářadí.

#### Upozornění:

Potřebné příslušenství najdete v našem e-shopu od č. 078136 – 078138.

Vhodné akumulátory viz č. 073851 – 073859 nebo základní sada pod č. 073863 – 073867.

### Technický popis

Označení výrobce	AKFH 18-5 AS
Úhel čela	45 stupeň
Volnoběžné otáčky	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>

Poloměr	2,5 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø dosedací podložky	98 mm
max. výška fazetky 45°	5
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Přístroj pro odjehlování a srážení hran