



## Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech, Typ: 71300561



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorové prostřihovací nůžky** pro mobilní použití.

**Nůžky na stříhání plechu.**

- **Řez bez deformací.**
- **Otevřená řezná hlava pro vynikající výhled na řez.**
- **Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez klíče a bez nastavování.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně boxu L-BOXX **bez** akumulátoru a **beznabíječky**.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073851 – č. 073858 nebo základní sadu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

### Technický popis

Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost	1,9 kg
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Označení výrobce	ABS 18 1.6 E AS
Typ akumulátoru	Li-Ion
Poloměr nejmenší křivky	90 mm
Řezná rychlost	5 - 8 m/min
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Šířka řezu	5 mm
Počet zdvihů	3500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Nůžky na plech