

Garant GRIDLINE

Skříň, Pro velikost desky délka×šířka: 1200X800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Stabilní svařovaná konstrukce včetně ložiskových souprav. Možnost vyrovnání nerovností podlahy pomocí výškově stavitelných šroubů.

Skříňový podstavec, plášť z ocelového plechu, podle velikosti s křídlovými dvířky (včetně police) a/nebo zásuvkami, včetně zamykacího systému GARANT. Lak korpus RAL7035 světle šedá, čela RAL 7016 antracitová.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo): 50; 75; 100; 200 mm

Užitná výška dveří: 425 mm

Počet odkládacích polic: 1

Počet korpusů skříňe s dveřmi: 1

Počet korpusů skříňe se zásuvkami: 1

Upozornění:

Vibroizolační instalační prvky – objednejte prosím 4× č. 086002 vel. 850.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška podstavce	710 mm
Nosnost rozdělená do plochy	1000 kg

Výška podstavce včetně uložení	770 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná výška dvířek	425 mm
Šířka podstavce	906 mm
Hloubka podstavce	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12 mm
Počet odkládacích polic	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové vyrovnání	25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Podstavec