

Garant**Hydraulické pouzdro úzké Master Chuck, typ AD, BT 30 A = 85, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303435 10 |
| GTIN | 4067263265207 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Úzká konstrukce (kontura 4,5 °, kontura smrštění 1 ku 1 podle DIN 69882-8).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- Lze použít redukční pouzdra.
- Teplotní odolnost až do 120 °C po dobu 4 hodin.
- Možnost až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdem.
- Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
- Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá, trvalá, prvotřídní, obvodová házivost.

Použití:

Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.

Tam, kde je vyžadována **snížená rušivá kontura**.

K vrtání, vystružování a frézování.

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308802, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Dráha nastavení V | 10 mm |
| Vnější Ø D | 32 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 85 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 10 mm |
| Upnutí | BT 30 A = 85 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | AD |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Otvor Ballufchip | ano |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |