

Garant**Hydraulické pouzdro úzké Master Chuck, typ ADB, BT 40 A = 90, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303438 10
GTIN	4067263265269
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Úzká konstrukce (kontura 4,5 °, kontura smrštění 1 ku 1 podle DIN 69882-8).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- Lze použít redukční pouzdra.
- Teplotní odolnost až do 120 °C po dobu 4 hodin.
- Možnost až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdem.
- Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
- Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá, trvalá, prvotřídní, obvodová házivost.

Použití:

Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.

Tam, kde je vyžadována **snížená rušivá kontura**.

K vrtání, vystružování a frézování.

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308802, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vnější Ø D	32 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Upnutí	BT 40 A = 90
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro