

Garant**Hydraulické upínací pouzdro performance Master Chuck, SK 40 krátké, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302195 6
GTIN	4067263265474
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Vhodné zejména pro vysoce dynamické frézování.**
- **Optimalizovaná vnější kontura FEM (metoda konečných prvků) -> robustnost díky maximální tuhosti, delší životnost nástroje, vyšší objem odebraného materiálu za čas, vhodné pro všechny strategie obrábění.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.**
- **Lze použít redukční pouzdra.**
- **Teplotní odolnost až 170°C po dobu 4 hodin.**
- **Až 10x více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým sklíčidlem.**
- **Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.**
- **Patentovaný nový hydraulický upínací systém – Spolehlivá, trvalá prvotřídní obvodová házivost.**

Použití:

Univerzálně navrženo pro hrubovací a dokončovací operace. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

L ₃	27 mm
Vnější Ø D	42 mm
Ø D ₂	26 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	SK 40 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro