

Svěrák pro broušení a kontrolu s vodicím šroubem, Šířka čelistí A: 120mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363250 120
GTIN	4067263239581
Třída artiklu	32K

Popis**Provedení:**

Zabroušené prizma. Celooceľový, kalený **avšestranně broušený** pro 4stranné obrábění. **S vodicím šroubem.** S horizontálním prizmatem.

Použití:

Pro **kalibrační obrábění a kontrolu.**

Přesnost:

Do **0,005 mm** / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního **pouzdra.**

Technický popis

Hmotnost	13,9 kg
Výška čelistí C	40 mm
Celková délka a	255 mm
Šířka čelistí A	120 mm
Maximální rozsah upnutí b	140 mm
Výška základního tělesa G	55 mm
Celková šířka B	120 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák

