


Svěrák pro broušení a kontrolu s rychlým přestavením, Šířka čelistí A: 120mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363240 120
GTIN	4067263239550
Třída artiklu	32K

Popis**Provedení:**

Zabroušené prizma.

Celooceľové; kalené a **všestraně broušené** pro 4stranné obrábění.

S rychlým nastavením (bez vřetena).

Použití:

Pro **obrábění a kontrolu pomocí přesného měřidla.**

Přesnost:

V rozmezí **0,005 mm** / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního **pouzdra.**

Technický popis

Celková délka a	255 mm
Výška základního tělesa G	55 mm
Výška čelistí C	40 mm
Hmotnost	13,9 kg
Maximální rozsah upnutí b	140 mm
Celková šířka B	120 mm
Šířka čelistí A	120 mm

Druh produktu

Kontrolní svěrák

Příslušenství

Náhradní upínací jednotka, komplet Pro velikost 120 mm

363245 120