


Svěrák pro broušení a kontrolu s rychlým přestavením, Šířka čelistí A: 70mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 363240 70 |
| GTIN | 4067263239543 |
| Třída artiklu | 32K |

Popis**Provedení:**

Zabroušené prizma.

Celooceľové; kalené a **všestranně broušené** pro 4stranné obrábění.

S rychlým nastavením (bez vřetena).

Použití:

Pro **obrábění a kontrolu pomocí přesného měřidla.**

Přesnost:

V rozmezí **0,005 mm** / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního **pouzdra.**

Technický popis

| | |
|---------------------------|--------|
| Výška čelistí C | 30 mm |
| Výška základního tělesa G | 32 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
| Šířka čelistí A | 70 mm |
| Celková délka a | 160 mm |
| Celková šířka B | 70 mm |
| Maximální rozsah upnutí b | 80 mm |

Druh produktu

Kontrolní svěrák

Příslušenství

Náhradní upínací jednotka, komplet Pro velikost 70 mm

363245 70