

**Úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický popis**

Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,7 - 1,4 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Norma	DIN 878
Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 10 mm

Ø pouzdra	58 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	mechanická
Obal	stabilní box
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

### Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5