



Přepínací jednoruční svěrka „EZ360“ s otočnou rukojetí 360°, Rozsah upnutí: 450mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860288 450
GTIN	4008158042008
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Horní a dolní část je vyrobena z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny. Dutá profilová lišta z bryněrované oceli. Plastový kryt chrání mechanismus rukojeti před prachem a třískami. Na jedné straně lze rukojeť umístit tak, aby bylo dosaženo optimální zvedací polohy a tím i lepší aplikace síly. Na druhou stranu lze po procesu upínání rukojeť také vyklopit z pracovní oblasti. To umožňuje použití několika svěrek na nejmenším prostoru.

- **2složková plastová rukojeť se zvedací pákou.**
- **Inovativní otočný mechanismus o 360° umožňuje umístit rukojeťovou jednotku kolem lišty.**
- **12stupňový aretační mechanismus pro bezpečné držení poskytnuté polohy rukojeti.**
- **Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami.**
- **Upínací síla až 1400 N.**
- **Přestřčení z upínání na rozpírání bez použití nástrojů.**
- **Ovládání jednou rukou bez námahy.**

Technický popis

Technický list

Průřez vodicí lišty	18×5 mm
Maximální upínací síla	1400 Nm
Rozsah upnutí	450 mm
Šířka rozpínání	195 - 615 mm
Vyložení	80 mm
Označení výrobce	EZ360
Hmotnost	0,96 kg
Druh produktu	Svěrka