

# AEG

## Akumulátorová úhlová bruska bez akumulátoru, Typ: BEWS18BLPX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Bezkartáčková a výkonná úhlová bruska 18 V s kompaktní konstrukcí.

- **Rychlé přestavení ochranného krytu.**
- **Pádlové spínače pro větší kontrolu a bezpečnost.**
- **Výstražná LED kontrolka pro ochranu proti přetížení.**

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073820 a č. 073846.

### Technický popis

Maximální hloubka řezu	26 mm
Maximální vibrace dle EN	5,4 m/s <sup>2</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Ochrana proti přepětí	ano

Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální Ø kotouče	125 mm
Samočinné vypínání	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jemný rozběh	ne
Hmotnost	2,16 kg
Označení výrobce	BEWS18-125BLPX2-0
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Zastavení zpětného rázu	ne
Druh produktu	Úhlová bruska