

# AEG

## Úhlová bruska akumulátorová, Typ: BEWS18BLPX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Bezkartáčová, výkonná úhlová bruska 18V s kompaktní konstrukcí.

- **Pádlové spínače pro větší bezpečnost a kontrolu.**
- **Seřízení ochranného krytu bez použití nářadí.**

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru, bez nabíječky.** Včetně kartonu.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073820 a č. 073846 – 073848. Základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

### Technický popis

Maximální hloubka řezu	22 mm
Maximální Ø kotouče	115 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Hmotnost	1,97 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček	8500 min <sup>-1</sup>

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	BEWS18-115BLPX2
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální vibrace dle EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

## Příslušenství

Akumulátor Li-IonSHD Typ akumulátoru AS18	073846 AS18
Akumulátorová nabíječka Typ BL1418	073841 BL1418